



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290004 20
GTIN	4030741317507
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

górną krawędź chwytu = wysokość kłów

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

Click Pin: szybsza i łatwiejsza wymiana rolek.

Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

kierunek skrawania: lewe i prawe

dla profilu radełkowania: RAA 1×AA

dla profilu radełkowania: RBL 1×BR

dla profilu radełkowania: RGV30° 1×GE30°

dla profilu radełkowania: RGE30° 1×GV30°

dla profilu radełkowania: RBR 1×BL

do \varnothing radełkowania d_1 : 20 mm

do \varnothing radełkowania d_1 : 25 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

zakres roboczy: 8 - 200 mm

oś krążka: 290317

Opis techniczny

do \varnothing radełkowania d_1	20 mm
do \varnothing radełkowania d_1	25 mm

oś krążka	290317
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
do szerokości radełkowania b	8 mm
wysokość chwytu	20 mm
zakres roboczy	8 - 200 mm
szerokość chwytu	20 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RGE30° 1×GV30°
dla profilu radełkowania	RBR 1×BL

Aksesoria

Osie z HM	290317
-----------	--------