

Garant**GARANT Master Tap maszynowy gwintownik do druczianych wkładek gwintowanych HSSE-PM, kształt C, AlTiX, EG-M: EG-M4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138210 EG-M4
GTIN	4062406208882
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki wg DIN 40435 (zbliżone do DIN 371 / DIN 376).

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO **DIN 8140** dla **drutowych wkładek gwintowych STI** (Screw Thread Insert).

wskazówka:

Koniecznien **stosować Ø otworów pod gwint (zob. tabela)!**

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 40435

Klasa tolerancji: 6HX mod.

skok gwintu: 0,7 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,7 mm
-------------	--------

norma	DIN 40435
Ø gwintu	4 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	4,2 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	6 mm
głębokość gwintu	12 mm
Klasa tolerancji	6HX mod.
długość całkowita L	70 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
wielkość gwintu	M4
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	EG-M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Kształł nakroju	E
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik

