

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC: 6-32****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 137857 6-32 |
| GTIN | 4062406210021 |
| Klasa artykułu | 111 |

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną odporność na zużycie.**
- **Powłoka TiAlN Multilayer najnowszej generacji.**
- **Parametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 3,51 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,85 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------|----------|
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| skok gwintu | 0,794 mm |
| norma | DIN 371 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ø otworu rdzenia | 2,85 mm |
| kąt nacięcia | 15 stopni |
| Chwył kwadratowy □ | 3 mm |
| Ø chwytu D _s | 4 mm |
| wielkość gwintu | 6-32 UNC |
| głębokość gwintu | 8,775 mm |
| Ø gwintu | 3,51 mm |
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Materiał ostrza | HSS E PM |
| liczba zwojów na cal | 32 |
| długość całkowita L | 56 mm |
| Rodzaj gwintu | UNC |
| Seria | GARANT Master Tap |
| powłoka | TiAlN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Klasa tolerancji | 2BX |
| Kształt nakroju | C |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę |
| pierścień barwny | niebieskie |
| Rodzaj produktu | gwintownik |

