

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC:  
5/8-11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133356 5/8-11
GTIN	4062406209605
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	15,88 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
liczba rowków wiórowych	3

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Ø otworu rdzenia	13,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	11
wielkość gwintu	5/8-11 UNC
głębokość gwintu	47,64 mm
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	110 mm
Rodzaj gwintu	UNC
skok gwintu	1,58 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik