

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap bardzo długi HSS-E-PM, AlTiX, MF: 10X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132907 10X1
GTIN	4062406208530
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Z bardzo długim chwytem

Zalety:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnym miejscach.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: Norma zakładowa

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 9 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
długość całkowita L	180 mm

Rodzaj gwintu	MF
Materiał ostrza 	HSS E PM
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
skok gwintu	1 mm
wielkość gwintu	M10×1
głębokość gwintu	30 mm
Ø gwintu	10 mm
norma	Norma zakładowa
Ø chwytu D _s	7 mm
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik