



## Gwintownik (zdzierak) do M10, Typ: 720938



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	075550 720938
GTIN	4014586881256
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- **Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewniająca delikatne nawiercanie.**
- **Duża siła posuwu w celu pewnego wykonania zadań.**
- **Przekładnia zwrotna zapewnia szybki powrót.**
- **Uchwyt FEIN Sensitiv umożliwia bezpieczną pracę bez zmęczenia.**
- **Zintegrowany wyłącznik ułatwiający obsługę.**

Zasilacz sieciowy 220V.

#### w dostawie::

**Bez uchwytu wiertarskiego.** W komplecie dodatkowa rękojeść. Do pracy potrzebny jest uchwyt zaciskowy (nr 075580 rozm. 063012) lub szczękowy (nr 075580 rozm. 019009).

### Opis techniczny

maksymalna $\varnothing$ gwintowania w stali	M10
oznaczenie producenta	GWP 10
uchwyty narzędziowe	B12
maksymalna prędkość obrotowa	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

masa	1,6 kg
pobór mocy	450 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizki transportowe
Rodzaj produktu	Gwintownice

## Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073835 FE18
Akumulatory lit.-jon.HighPower typ akumulatora, napięcie FE18 V	073834 FE18
Wyposażenie do gwinciarek Typ 063012	075580 063012
Wyposażenie do gwinciarek Typ 019009	075580 019009
Wyposażenie do gwinciarek Typ 009013	075580 009013