

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC:
7/8-9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137857 7/8-9
GTIN	4062406210137
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną odporność na zużycie.**
- **Powłoka TiAlN Multilayer najnowszej generacji.**
- **Parametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 9

Ø gwintu: 22,23 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu	7/8-9 UNC
Ø gwintu	22,23 mm
Ø chwytu D _s	18 mm

Chwył kwadratowy □	14,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E PM
liczba zwojów na cal	9
głębokość gwintu	55,575 mm
skok gwintu	2,822 mm
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UNC
Ø otworu rdzenia	19,5 mm
długość całkowita L	140 mm
norma	DIN 376
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	45 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik

