

HOLEX®**VBMT 160404 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Klasa artykułu	22D

Opis

VBMT 160404 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 2,75 mmposuw f : 0,1 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,1 - 2,75 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HBX130
Łamacz wiórów	MM

liczba wymian	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Głowice skrawające
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,