

**HOLEX®****VCMT 110304 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VCMT 110304 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	MM
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 2,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	HBX130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

liczba wymian	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110304
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,