

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNF: 8-36****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 138007 8-36 |
| GTIN | 4062406210182 |
| Klasa artykułu | 111 |

Opis**Wykonanie:****GARANT Master Tap INOX:**

wydajny gwintownik opracowany specjalnie z myślą o **niezawodności obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych** oraz **materiałów duplex**.

Spirala 45° rowków na wióry szczególnie ułatwia tworzenie wiórów podczas obróbki ciągliwych stali austenicznych CrNi.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 4,17 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------|---|
| Liczba ostrzy Z | 3 |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Ø otworu rdzenia | 3,5 mm |
| głębokość gwintu | 10,425 mm |
| długość całkowita L | 63 mm |
| norma | DIN 371 |
| Rodzaj gwintu | UNF |
| skok gwintu | 0,705 mm |
| Ø gwintu | 4,17 mm |
| Materiał ostrza | HSS E PM |
| liczba zwojów na cal | 36 |
| Ø chwytu D _s | 4,5 mm |
| wielkość gwintu | 8-36 UNF |
| Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm |
| kąt nacięcia | 15 stopni |
| Seria | GARANT Master Tap |
| powłoka | TiAlN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Klasa tolerancji | 2BX |
| Kształt nakroju | C |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę |
| pierścień barwny | niebieskie |
| Rodzaj produktu | gwintownik |

