


Garant**SNMM 120412, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	2 - 12 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SR
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7020
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 120412

liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia