



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 15X0,75
GTIN	4062406223472
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	11 mm
skok	0,75 mm
Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	15 × 0,75
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe