



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M52
GTIN	4062406221638
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	36 mm
Ø zewnętrzna	90 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	5 mm
wielkość gwintu	52
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe