



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M45
GTIN	4062406221614
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	4,5 mm
Ø zewnętrzna	90 mm
wysokość	36 mm
wielkość gwintu	45
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe