

Garant**Narzynki, UNF: 8-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142620 8-36
GTIN	4062406224240
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 4,17 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	4,17 mm
liczba zwojów na cal	36
Ø zewnętrzna	20 mm
wysokość	7 mm

wielkość gwintu	8-36 UNF
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		