

SWISS TOOLS

Noże neutralne, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 4016-80HP mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320080 4016-80HP
GTIN	2050002039728
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 można znaleźć w wykazie części zamiennych.
chłodzenie wewnętrzne: tak
wymiar A długości wysięgu: 80 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca: VB..1604..
części zamienne: S07

Opis techniczny

Ø chwytu	40 mm
części zamienne	S07
Seria	Noże
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB..1604..
wymiar A długości wysięgu	80 mm
wielk. płytki	16
długość całkowita	100 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
adapter	HSK-T
rodzaj zastosowania	neutralne

Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Kołki rurowe nr 7 Typ P06	320618 P06
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ P02	320611 P02
Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07	320613 D07
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Podkładki nr 1 Typ P02	320610 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ P06	320611 P06
Śruby mocujące nr 3 Typ D07	320611 D07
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320626 2
Podkładki nr 1 Typ P04	320610 P04
Śruby mocujące nr 3 Typ P04	320611 P04
Dźwigienki nr 4 Typ P02	320612 P02
Podkładki nr 1 Typ P06	320610 P06
Kołki rurowe nr 7 Typ P04	320618 P04
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63	320001 63
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01

Kołki rurowe nr 7 Typ P02	320618 P02
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07	320614 D07
Dźwigienki nr 4 Typ P04	320612 P04
Podkładki nr 1 Typ D07	320610 D07
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320620 2
Dźwigienki nr 4 Typ P06	320612 P06