

**Garant**

**Składany przyrząd do regulacji wysokości z imadłem, szerokość szczęk: 120 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

967565 120

GTIN

4045197806659

Klasa artykułu

91J

**Opis****Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą zabezpieczającej dźwigni zaciskowej.

**Funkcja bezpieczeństwa:** Imadło można zamknąć jedynie we właściwej pozycji (kiedy śruba mocująca znajduje się w karbie otworu podnoszącego).

**Zalety:**

- **Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**
- **Wolna powierzchnia robocza dzięki składaniu pod blat roboczy.**
- **Dzięki wbudowaniu zamykanej obudowy z drzwiami urządzenie do regulacji kłap i wysokości może być przechowywane w sposób zabezpieczający przed kradzieżą (obudowa na zamówienie).**

**Zastosowanie:**

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej ergonomicznej wysokości roboczej.

**w dostawie::**

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym. imadło nr 967100 wielk. 120.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrnoszara.

zakres regulacji wysokości: 132 mm

wysokość w stanie wsuniętym: 296 mm

masa: 27 kg

---

## Opis techniczny

wysokość w stanie wsuniętym	296 mm
masa	27 kg
zakres regulacji wysokości	132 mm
Rodzaj produktu	przyrządem do regulacji wysokości