

Garant
Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 8/1,5 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	273755 8/1,5
GTIN	4045197766069
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy $t_{\text{maks.}}$ ($5 \times$ szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

chłodzenie wewnętrzne: nie
 głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 7,5 mm
 Szerokość funkcjonalna L_4 : 8 mm
 długość główki L_1 : 20,5 mm
 szerokość chwytu: 8 mm
 długość całkowita L: 125 mm
 śruba: 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)

Opis techniczny

śruba	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Szerokość funkcjonalna L_4	8 mm
szerokość chwytu	8 mm
długość główki L_1	20,5 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm

długość całkowita L	125 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	7,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279918
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba zaciskowa Typ 12	279815 12