

**Garant****Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 10/1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 10/1,5
GTIN	4045197766052
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 4,5 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 10 mm

długość główki  $L_1$ : 20,5 mm

szerokość chwytu: 10 mm

długość całkowita L: 120 mm

śruba: 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)

**Opis techniczny**

szerokość chwytu	10 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	4,5 mm
Szerokość funkcjonalna $L_4$	10 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
długość całkowita L	120 mm
długość główki $L_1$	20,5 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279902
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 4	279815 4