

**wkrętarce udarowe, Typ: GDS18E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	074170 GDS18E
------------------	---------------

GTIN	
------	--

Klasa artykułu	03B
----------------	-----

**Opis****Wykonanie:**

Uniwersalna wkrętarce udarowa do mocnego wkręcania wkrętów.

- **Bardzo solidna dzięki metalowej obudowie mechanizmu udarowego.**
- **Precyzyjną pracę zapewnia zadawanie prędkości obrotowej.**
- **Dwa kierunki obrotów umożliwiają wkręcanie i wykręcanie.**
- **Komfort obsługi zapewnia uchwyt Softgrip i dobre położenie środka masy. Haki mocujące np. do mocowania na zawieszaniu sprężystym.**

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	1300 min <sup>-1</sup>
------------------------------	------------------------

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokątem zewnętrznym
--	-------------------------

liczba uderzeń	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
----------------	-------------------------------

wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
-------------------------------	---------

pobór mocy	500 W
------------	-------

masa	3,2 kg
maks. wibracje wg EN	4 m/s <sup>2</sup>
oznaczenie producenta	GDS 18E
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M18
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	250 Nm
typowe zastosowanie	Strong
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe
USP2	maks. Ø śruby M18, uchwyt narzędziowy z czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
USP1	250 Nm twarde