

**Szlifierki proste, Oznaczenie producenta: GGS28CE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Klasa artykułu	03C

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowa, poręczna szlifierka prosta do różnych zadań.

- **Układ elektroniczny Constant zapewnia stałą prędkość obrotową również przy dużym obciążeniu.**
- **Nowy system mocowania pozwala na mocowanie bez luzu ściernic trzpieniowych przy precyzyjnych pracach.**
- **Łagodny rozruch i KickBack Stop: rozpoznaje zablokowanie i natychmiast wyłącza maszynę.**
- **Szczotki węglowe wyłączające zapewniają ochronę silnika.**
- **Duża trwałość dzięki bezpośredniemu chłodzeniu i podwójnie uszczelnionym łożyskom kulkowym.**
- **6-stopniowe wstępne nastawianie prędkości obrotowej przy szlifowaniu różnych materiałów.**
- **Z krótką szyjką wrzeczona, możliwość stosowania stacjonarnego (uchwyt 43 mm).**

**w dostawie::**

Tuleja zaciskowa 6 mm, 2 klucze o rozwarości 19.

oznaczenie producenta: GGS 28 CE

pobór mocy: 650 W

zakres prędkości obrotowej: 10000 - 28000 min<sup>-1</sup>

Maksymalna Ø tulejek zaciskowych: 6 mm

masa: 1,4 kg

maks. wibracje wg EN: 8,0 m/s<sup>2</sup>

**Opis techniczny**

maks. wibracje wg EN	8,0 m/s <sup>2</sup>
pobór mocy	650 W
ID producenta	GG528CE
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
oznaczenie producenta	GG5 28 CE
masa	1,4 kg
zakres prędkości obrotowej	10000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	6 mm