

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 16/11 mm kod ISO uchwytu: STGCR/L 1616H11  
pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 20 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 19 mm  
długość całkowita L: 100 mm  
śruby mocujące: 269028 18

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
Wielkość chwytu	16 mm
śruby mocujące	269028 18
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	100 mm
kod ISO uchwytu	STGCR/L 1616H11
długość główki L <sub>1</sub>	19 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo
norma	DIN ISO 5610

chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem.	269428
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 18	269028 18