

Garant**Adapter wkręcany termokurczliwy smukłe, gwint M × Ø mocowania D1:
M16X10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301397 M16X10
GTIN	4045197767394
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Stal żaroodporna, z możliwością przesuwu wzdłużnego narzędzi, wersja bardzo smukła, do obróbki HSS i HM.

Zastosowanie:

Szerokie zastosowanie przy najwyższych wymaganiach pod względem dokładności i jakości wyważenia, np. w połączeniu z przedłużkami.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
długość L	42 mm
gwint M	M16
Przedłużka Ø D ₃	30 mm
Ø zewn. D	24 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
maks. moment dokręcania	80 Nm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm

Rodzaj produktu

Redukcje