



Rolki do frezów do radełkowania PM, AA, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 20X8/0,8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290161 20X8/0,8
GTIN	4030741172960
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

wskazówka:

Inne rozmiary i profile dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

Ø otworu radełka d ₂	6 mm
Ø radełkowania d ₁	20 mm
podziałka zębów	0,8
szerokość radełkowania b	8 mm
Wykonanie krążka	AA
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	70 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	35 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	45 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	M
CuZn	nadaje się	65 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ 20

290050 20

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ 16

290050 16