



**Rolki do frezów do radełkowania PM, BR 30°, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 10X4/0,6 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	290181 10X4/0,6
GTIN	4030741184079
Klasa artykułu	29I

## Opis

### Wykonanie:

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

### wskazówka:

### Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Ø otworu radełka d<sub>2</sub>: 4 mm

## Opis techniczny

Ø otworu radełka d <sub>2</sub>	4 mm
szerokość radełkowania b	4 mm
podziałka zębów	0,6
Ø radełkowania d <sub>1</sub>	10 mm
Wykonanie krążka	BR 30°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM

&nbsp;

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania

---

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt /  
wielkość płytki 12 mm

290025 12