



Rolki do frezów do radełkowania PM, BR 45°, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 10X4/0,6 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 290191 10X4/0,6 |
| GTIN | 4030741286377 |
| Klasa artykułu | 29I |

Opis

Wykonanie:

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Ø otworu radełka d₂: 4 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|--------|
| podziałka zębów | 0,6 |
| Ø radełkowania d ₁ | 10 mm |
| szerokość radełkowania b | 4 mm |
| Ø otworu radełka d ₂ | 4 mm |
| Wykonanie krążka | BR 45° |
| dla normy | DIN 82 |
| Materiał ostrza | PM |
