

 Speedglas™**Automatyczna maska spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100X, Kolor: BLACK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	097912 BLACK
GTIN	4046719186792
Klasa artykułu	040

Opis**Wykonanie:**

Automatyczna maska spawalnicza o doskonałych właściwościach optycznych, zapewnia **niezawodną ochronę przed promieniowaniem**, wysoką temperaturą i iskrami, przy jednocześnie **bardzo dobrej widoczności** spawanego przedmiotu. Przyjemna praca dzięki **widoczności bez zniekształceń i równomiernemu przyciemnieniu**. Przy różnego rodzaju pracach spawalniczych można wybierać spośród **siedmiu stopni przyciemnienia**, co zapobiega zmęczeniu i zwiększa jakość pracy. Każdy stopień ochrony może zostać ustawiony na stałe, np. stopień jasności 3 do szlifowania. **Opatentowana taśma nagłowna** zapewnia większy komfort noszenia również przy podniesionej masce. Dzięki prowadzeniu maski blisko głowy, punkt ciężkości po podniesieniu zostaje optymalnie przemieszczony. **Ciemne stopnie ochrony:** 5, 8, 9-13. **Jasny stopień ochrony:** 3. Z baterią litową 3 V (trwałość 2 500 h). **Baterie zamienne:** nr 081560 CR2032. **Pole widzenia przez filtr spawalniczy:** 54 × 107 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne: 0,1 ms

Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne: 40 - 1300 ms

Klasyfikacja wg EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Opis techniczny

Klasyfikacja wg EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	40 - 1300 ms
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1