

**Garant****Rozwiertak HSS Otwór nieprzelotowy HPC, TiAlN, Ø nom. DC: 31 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164359 31
GTIN	4045197770066
Klasa artykułu	10N

**Opis****Wykonanie:**

**Do stosowania w obrabiarkach NC**, z Ø chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza **uchwytów hydraulicznych** albo **uchwytów precyzyjnych**. Tym samym osiąga się **bardzo małe bicie** i **wysoką powtarzalność procesu**. Zakup uchwytów specjalnych staje się zbędny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa do celów **obróbki HPC**, by obniżyć koszty produkcji. Z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.

**Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.**

**Zastosowanie:**

do **rozwiercania HPC / HSC otworów nieprzelotowych**.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 30,21 - 31,2 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 25 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 139 mm

długość całkowita L: 200 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 25 mm

**Opis techniczny**

zakres Ø	30,21 - 31,2 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	25 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	31 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	139 mm

długość ostrzy $L_c$	25 mm
Liczba ostrzy Z	8
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,45 mm/obr,
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	normą zakładową,
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworach nieprzelotowych
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami