

Głowice skrawające, prawe, system / wielkość płytki: DM/16**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: DTUNR/L

pasująca wymienna płytka skrawająca: TN.. 1604..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 48 mm

przesunięcie osi: 27 mm

długość całkowita: 35 mm

Opis techniczny

długość całkowita	35 mm
pasują do korpusów	264910 - 264922
wielk. płytki	16 mm

przesunięcie osi	27 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TN.. 1604..
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	DTUNR/L
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	48 mm
płytko podporowa	259033 4
śruba do płytki podporowej	259027 1
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 2
System	DM
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

płytko podporowa	259226
śruba do płytki podporowej	259611
zespół łap	259503