

**Korpusy wytaczaków z amortyzacją drgań, 12×D, System / ø chwytu: QC/20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264906 QC/20
GTIN	4251414902282
Klasa artykułu	29E

**Opis****Wykonanie:**

Chwył wzmacniany węglkami spiekany.  
Z przyłączem wody chłodzącej 1/8-27 NPT.

**w dostawie::**

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

**wskazówka:**

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{przesunięcie osi głowicy skrawającej}$

Profundidad de giro interior hasta: 12×D

Boring depth up to: 12×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 12×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D

Profondità interna fino a: 12×D

System: QC

długość całkowita  $L_{ges}$ : 300 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 136,5 mm

zalecany odcinek mocowania: 80 mm

Śruba montażowa: 269025 2

**Opis techniczny**

System	QC
ø chwytu	20 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	136,5 mm
długość całkowita $L_{ges}$	300 mm

zalecany odcinek mocowania	80 mm
Śruba montażowa	269025 2
Wewnętrzna głębokość toczenia do	12×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500
Groty do 6-kątów, chwyt E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2