

Korpusy wytaczaków z amortyzacją drgań, 14×D, System / ø chwytu: QC/32



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264908 QC/32
GTIN	4251414902398
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyt wzmacniany węglkami spiekanymi.
Z przyłączem wody chłodzącej 1/8-27 NPT.

w dostawie::

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi głowicy skrawającej}$

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 14×D

Drgania: stłumione

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

długość całkowita L_{ges} : 556 mm

przesunięcie osi korpusu H: 6 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 167,6 mm

zalecany odcinek mocowania: 128 mm

Śruba montażowa: 269235

Opis techniczny

ø chwytu	32 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	167,6 mm
długość całkowita L_{ges}	556 mm
przesunięcie osi korpusu H	6 mm
zalecany odcinek mocowania	128 mm
System	QC

Śruba montażowa	269235
Wewnętrzna głębokość toczenia do	14xD
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak