

**Głowice skrawające, prawe, system / wielkość płytki: DM/08****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Klasa artykułu	29D

**Opis****Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

**Zastosowanie:**

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: DWLNR/L 08

pasująca wymienna płytka skrawająca: WN.. 0804..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 48 mm

przesunięcie osi: 27 mm

długość całkowita: 35 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0804..
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	DWLNR/L 08
wielk. płytki	8 mm

długość całkowita	35 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	48 mm
System	DM
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 5
płytki podporowa	259033 6
przesunięcie osi	27 mm
śruba do płytki podporowej	259027 4
pasują do korpusów	264910 - 264922
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

płytki podporowa	259228
śruba do płytki podporowej	259614
zespół łap	259507
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10