

Głowice skrawające, lewe,, system / wielkość płytki: DM/08



Dane zamówienia

Numer katalogowy	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Klasa artykułu	29D

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

kod ISO głowicy skrawającej: DWLNR/L 08

pasująca wymienna płytka skrawająca: WN.. 0804..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 48 mm

przesunięcie osi: 27 mm

długość całkowita: 35 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0804..
długość całkowita	35 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	48 mm

wielk. płytki	08 mm
śruba do płytki podporowej	259614
pasują do korpusów	264910 - 264922
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259502
przesunięcie osi	27 mm
kod ISO głowicy skrawającej	DWLNRL 08
płytki podporowa	259228
System	DM
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

zespół łap	259502
płytki podporowa	259228
śruba do płytki podporowej	259614