

Głowice skrawające, lewe,, System / wielkość płyty: DM/15**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250618 DM/15
GTIN	4251414902695
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań.**

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

kod ISO głowicy skrawającej: DDUNR/L 15

pasująca wymienna płytka skrawająca: DNMG 1506..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 48 mm

przesunięcie osi: 27 mm

długość całkowita: 35 mm

Opis techniczny

System	DM
pasująca wymienna płytka skrawająca	DNMG 1506..
długość całkowita	35 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	48 mm
przesunięcie osi	27 mm
pasują do korpusów	264910 - 264922
płytki podporowa	259225
kod ISO głowicy skrawającej	DDUNR/L 15
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259506
śruba do płytki podporowej	259612
wielk. płytki	15 mm
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

śruba do płytki podporowej	259612
zespół łap	259506
płytki podporowa	259225