



Imadła maszynowe do wiertarek, mocowanie ręczne, szerokość szczęk A: 60 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	365035 60
GTIN	4045197770677
Klasa artykułu	31S

Opis

Wykonanie:

- stabilna konstrukcja z solidną śrubą wrzeciona;
- szczęki hartowane i szlifowane;
- precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy;
- jedna szczeka z poziomą i pionową przysmą do elementów okrągłych, druga szczeka gładka;
- obie szczęki u góry odsadzone do mocowania elementów płaskich.

Zastosowanie:

Do mocow. obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus i ruchoma szczeka ze specjalnego żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie **0,10 mm**.

zakres mocowania b: 70 mm

wysokość szczęk C: 25 mm

długość korpusu a: 169 mm

szerokość korpusu B: 115 mm

wysokość całkowita c: 55 mm

rozstaw rowków mocujących: 90 mm

Opis techniczny

zakres mocowania b	70 mm
rozstaw rowków mocujących	90 mm
wysokość całkowita c	55 mm
szerokość korpusu B	115 mm
maks. długość całkowita L ₄	271 mm
długość korpusu a	169 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	imadło BM niebieskie
szerokość szczęk A	60 mm
szerokość rowków mocujących	17 mm
wysokość szczęk C	25 mm
masa	3,2 kg

Akcesoria

zderzak typ 1	365028 1
Führungsschiene für Nr. 365023	365025