

HOLEX®**Imadła maszynowe do wiertarek, mocowanie ręczne, szerokość szczęk A: 80 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	365045 80
GTIN	4045197771018
Klasa artykułu	32D

Opis

Wykonanie:

- solidna i poręczna konstrukcja
- szczęki hartowane w całości i szlifowane
- stała długość całkowita (śruba wchodzi w uchwyt!)
- uniwersalne możliwości mocowania dzięki podłużnym otworom
- ruchoma szczęka z prowadzeniem bocznym
- szczęka stała z trzema pryzmami pionowymi oraz jedną pryzmą poziomą.

Zastosowanie:

Do mocowania obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus z żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie **0,20 mm**.

zakres mocowania b: 65 mm

wysokość szczęk C: 30 mm

długość korpusu a: 233 mm

wysokość całkowita c: 64 mm

masa: 4 kg

Opis techniczny

wysokość szczęk C	30 mm
-------------------	-------

wysokość całkowita c	64 mm
masa	4 kg
zakres mocowania b	65 mm
długość korpusu a	233 mm
szerokość szczęk A	80 mm