

HOLEX®**Imadła maszynowe do wiertarek, mocowanie ręczne, szerokość szczęk A: 100 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	365045 100
GTIN	4045197771025
Klasa artykułu	32D

Opis

Wykonanie:

- **solidna i poręczna konstrukcja**
- **szczęki hartowane w całości i szlifowane**
- **stała długość całkowita (śruba wchodzi w uchwyt!)**
- **uniwersalne możliwości mocowania dzięki podłużnym otworom**
- **ruchoma szczęka z prowadzeniem bocznym**
- **szczęka stała z trzema pryzmami pionowymi oraz jedną pryzmą poziomą.**

Zastosowanie:

Do mocowania obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus z żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie **0,20 mm.**

zakres mocowania b: 87 mm

wysokość szczęk C: 30 mm

długość korpusu a: 288 mm

wysokość całkowita c: 64 mm

masa: 4,8 kg

Opis techniczny

zakres mocowania b	87 mm
wysokość szczęk C	30 mm
masa	4,8 kg
szerokość szczęk A	100 mm
długość korpusu a	288 mm
wysokość całkowita c	64 mm