



## Wiertła z VHM, chwyt walcowy, jednokierunkowe, DIN 6535 HA, diament, Ø m7: 8,1-8,9 mm



### Dane zamówienia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 122524 8,1-8,9 |
| GTIN             | 4045197478924  |
| Klasa artykułu   | 10N            |

### Opis

#### Wykonanie:

Z powłoką z diamentu krystalicznego  $sp^3$  najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki **kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90°** i specjalną geometrią **dla uniknięcia rozwarstwienia.**

**Ze skrawającą łysinką prowadzącą,** aby przy **wychodzeniu z materiałów o jednokierunkowym** przebiegu włókien uniknąć rozwarstwienia, wyrywania włókien i powstawania zadziorów.

#### Zalecenie:

##### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

##### wskazówka:

Dostarczane w **wymiarach 1/100** zgodnie z tabelą.

Materiał ostrza

&nbsp;: VHM

norma: Norma zakładowa

głębokość wiercenia do:  $5 \times D$

kąt wierzchołkowy: 90 stopni

chwyt: DIN 6535 HA z h6

chłodzenie wewnętrzne: false

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing$  (wymiary co 1/100): 8,01 - 8,99 mm

Długość rowków mocujących: 61 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 103 mm

$\varnothing$  chwytu: 10 mm

posuw f w tworzywach sztucznych wmacnianych włóknem szklanym i węglowym: 0,15 mm/obr,

**Opis techniczny**

|  |                  |
|--|------------------|
| tolerancje chwytu  | h6               |
| zakres $\varnothing$ (wymiary co 1/100)                                  | 8,01 - 8,99 mm   |
| Liczba ostrzy Z  | 2                |
| $\varnothing$ nomin.   | 8,01 - 8,99 mm   |
| posuw f w tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym | 0,15 mm/obr,     |
| Długość rowków mocujących  | 61 mm            |
| Tolerancja $\varnothing$ nominalnej                                      | m7               |
| $\varnothing$ chwytu   | 10 mm            |
| długość całkowita $L_{\text{całk.}}$                                     | 103 mm           |
| powłoka  | diament          |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;  | VHM              |
| norma  | Norma zakładowa  |
| głębokość wiercenia do   | 5×D              |
| kąt wierzchołkowy  | 90 stopni        |
| chwyt  | DIN 6535 HA z h6 |
| chłodzenie wewnętrzne  | nie              |
| pierścień barwny   | czarny           |