

Garant**nakrętki mocujące ER do precyzyjnych opravek do tulejek zaciskowych, do typu ER: 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309617 32
GTIN	4045197771766
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Powierzchnia z powłoką ślizgową, na łożyskach tocznych. Mniejszy współczynnik tarcia, większe siły mocowania. **z rowkami**

Pasuje do :

precyzyjnych opravek do tulejek zaciskowych ER nr 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

Wyp. dodatkowe:

Klucze do mocowania ER nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (do wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawa i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹.

Długość całkowita L: 26 mm

Ø zewn. D: 51,8 mm

maks. moment dokręcania: 136 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	26 mm
Ø zewn. D	51,8 mm
do typu ER	32 mm
maks. moment dokręcania	136 Nm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową