

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	19 mm
płytko podporowa	259031 36
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 3232P19
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1906.
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
Wielkość uchwytu	32 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 7
długość całkowita L	170 mm
śruba do płytki podporowej	259025 12
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

śruba do płytki podporowej 10-częściowy Typ 2	259026 2
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
płytki podporowa Typ 36	259031 36
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500