

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	16 mm
płytki podporowa	259031 35
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 2525M16
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1606.
śruba do płytki podporowej	259025 11
długość główki L ₁	36 mm
Wielkość uchwytu	25 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 6
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 35

259031 35

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25

674248 TX25

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

śruba do płytki podporowej Typ 11

259025 11

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600