

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	32 mm
płytką podporowa	259031 35
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606.
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 6
długość całkowita L	170 mm
śruba do płytki podporowej	259025 11
długość główki L ₁	40 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 3232P16
wielk. płytki	16 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

śruba do płytki podporowej Typ 11

259025 11

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25

674248 TX25

płytki podporowa Typ 35

259031 35

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600