

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	259025 12
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1906.
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
Wielkość chwytu	32 mm
wielk. płytki	19 mm
płytki podporowa	259031 36
długość główki L ₁	40 mm
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 3232P19
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Aksesoria

płytki podporowa Typ 36

259031 36

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

śruba do płytki podporowej 10-częściowy Typ 2

259026 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500