

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
zestaw kołków sprężystych	259047 4
Dźwigienka	259015 12
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 2525M16
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	29 mm
Wielkość chwytu	25 mm
płytką podporowa	259031 35
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
Szerokość funkcjonalna L ₄	22 mm
śrubado dźwigni	259018 11
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 12	259015 12
płytki podporowa Typ 35	259031 35
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4