

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

płytką podporowa	259031 35
długość całkowita L	150 mm
Dźwigienka	259015 12
zestaw kołków sprężystych	259047 4
Szerokość funkcjonalna L ₄	22 mm
śrubado dźwigni	259018 11
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	29 mm
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 2525M16
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
płytko podporowa Typ 35	259031 35