

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	170 mm
Wielkość chwytu	32 mm
śrubado dźwigni	259018 13
Dźwigienka	259015 13
wielk. płytki	19 mm
długość główki L ₁	35 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1906..
płytki podporowa	259031 36
zestaw kołków sprężystych	259047 5
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 3232P19
Szerokość funkcjonalna L ₄	27 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 13	259015 13
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
płytki podporowa Typ 36	259031 36