

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250024 25/16
GTIN	4045197772169
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
wielk. płytki	16 mm
Wielkość chwytu	25 mm
płytką podporowa	259031 35
zestaw kołków sprężystych	259047 4
Dźwigienka	259015 12
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 2525M16
długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	33 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
śrubado dźwigni	259018 11
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
płytki podporowe Typ 35	259031 35
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Dźwigienka Typ 12	259015 12