



Stojaki nasadowe, szerokość 500 mm, do uchwytów narzędziowych typu: SK30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	970505 SK30
GTIN	4045197772213
Klasa artykułu	91L

Opis

Wykonanie:

Ściany boczne można indywidualnie wyposażać w szynę nośną nr 970110 i moduły narzędziowe. Moduły mogą być montowane **poziomo** albo **ukośnie**. wyposażona w 3 moduły narzędziowe

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**

wskazówka:

Gniazda na uchwyty VDI 20 pasują też do stempli dziurkarek Trumpf.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 327 mm

głębokość: 550 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 36

odstęp osiowy A: 69 mm

Opis techniczny

wysokość	327 mm
odstęp osiowy A	69 mm
do uchwytów narzędziowych typu	SK 30

liczba uchwytów narzędziowych	36
szerokość	500 mm
głębokość	550 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	szerokość 500 mm