

**Maszyna do okrawania i fazowania, oznaczenie producenta: EKF300****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078121 EKF300
------------------	---------------

GTIN	4250187507229
------	---------------

Klasa artykułu	07E
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

Urządzenie fazujące o zwartej konstrukcji, z łagodnym rozruchem i zabezpieczeniem termicznym, o zwartej konstrukcji, do obróbki prostych krawędzi, promieni zewnętrznych i wewnętrznych oraz otworów od \varnothing 22 mm. Precyzyjna regulacja pozwala na lekkie fazowanie usuwające zadziory, jak również szerokie fazowanie. Ulepszona głowica nożowa zapewnia redukcję sił skrawania. sfazowanie 30° – szerokość regulowana bezstopniowo w zakresie 0-5 mm.

w dostawie::

Z frezem, **3 płytkami skrawającymi z HM**, zbierakiem wiórów nr 084520, walizką transportową.

wskazówka:

Minimalna wysokość krawędzi obrabianego przedmiotu 2 mm.

Opakowanie: Walizka transportowa

pobór mocy: 1500 W

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

długość: 310 mm

szerokość: 138 mm

wysokość: 295 mm

Napięcie w sieci: 230 V

Opis techniczny

długość	310 mm
Napięcie w sieci	230 V
pobór mocy	1500 W
masa	4 kg
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
wysokość	295 mm
oznaczenie producenta	EKF300
szerokość	138 mm
sfazowanie	30°
Opakowanie	Walizka transportowa

Akcesoria

Narzędzia frezarskie 3-ostrzowe oznaczenie producenta ZFR300	078133 ZFR300
Wkręt zamienny do płytek skrawających EKF wersja SCREW	078127 SCREW
Zestaw płytek skrawających SHM 200 E z HM, 3 szt., do obróbki INOX oznaczenie producenta SHM200E	078129 SHM200E
Zestaw płytek skrawających SHM 200 z HM, 3 szt., do obróbki stali oznaczenie producenta SHM200	078128 SHM200