

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 50/19mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Klasa artykułu	21T

Opis

Wykonanie:

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

Opis techniczny

długość całkowita L	350 mm
Dźwigienka	259015 13
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	63 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 5
wielk. płytki	19 mm
wysokość mocowania L_2	48 mm
śrubado dźwigni	259018 13
płytko podporowa	259031 36
Przesunięcie osi L_3	35 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
kod ISO uchwytu	A50U PCLNR/L19
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1906..
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	50 mm

norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Dźwigienka Typ 13	259015 13
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
płytką podporowa Typ 36	259031 36
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500